

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Bestillingsnummer 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ● ○ |
| Bevægelsesstøj | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ● ○ |

PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktnavn | Kappa load |
| Kabinettype | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 1680 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 1400 kg |
| Belastning Statisk | 2800 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 255 mm |
| Samlet bredde | 140 mm |
| Samlet vægt | 13,052 kg |

HJUL

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Fælgmateriale | Støbning |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 80 mm |
| Fælgbredde | 80 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

GAFFEL

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiale | Støbejern eller smedet jern, tungt |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Dyb rillet Rulleleje |
| Farve | Zink-jern (gennemsigtig) |
| Udladning | 65 mm |
| Udfaldsradius | 170 mm |
| Udfaldsdiameter | 340 mm |
| Dome-diameter | 140 mm |

MONTERING

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 175 mm |
| Pladebredde | 140 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 140 mm |
| Pladehullets diameter | 15 mm |

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212
Bestillingsnummer 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

