

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212
Номер замовлення 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Kappa load |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 1680 kg |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год | 1400 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 2800 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 255 mm |
| Загальна ширина | 140 mm |
| Загальна вага | 13,052 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Лиття |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 80 mm |
| Ширина тіла | 80 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Вила Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною |
| Колір | Цинк-залізо (прозорий) |
| Офсет (Зсув) | 65 mm |
| Радіус повороту | 170 mm |
| Поворотне з'єднання | 340 mm |
| Діаметр ковпачка | 140 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 175 mm |
| Ширина тарілки | 140 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 140 mm |
| Діаметр отвору планшета | 15 mm |

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Номер замовлення 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

