

# KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212  
订单号 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1680 kg
6 公里/小时的载重	1400 kg
静态载重	2800 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	255 mm
总宽度	140 mm
总重量	13.052 kg

## 轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	锌铁（透明）
偏移量	65 mm
旋转半径	170 mm
转向干涉	340 mm
圆顶直径	140 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最大）	140 mm
上板孔直径	15 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

订单号 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

