

KAPPA

9681FTP100P63 CL67

EAN 4031582315363

Bestillingsnummer 00829875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	540 kg
Belastning ved 6 km/t	450 kg
Belastning Statisk	900 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	145 mm
Samlet bredde	110 mm
Samlet vægt	5,264 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	95 mm
Udfaldsdiameter	190 mm
Dome-diameter	111 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

TEKNISKE TEGNINGER

