

## ZETA

4681IEP200P63

EAN 4031582307955  
Bestelnummer 00830071

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Behuizingstype	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	480 kg
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	3,97 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisiëkogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	67 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Uitzwenking	230 mm
Diameter koepel	96 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# ZETA

4681IEP200P63

EAN 4031582307955  
Bestelnummer 00830071



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

