

## ZETA

4681ITP250P63

EAN 4031582308006  
Objednávací číslo 00830073

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	290 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	4,802 kg

## KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	55 mm
Šířka těla	55 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	180 mm
Otočné rušení	360 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

# ZETA

4681ITP250P63

EAN 4031582308006

Objednáací číslo 00830073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

