

## ZETA

4681UOP250P63

EAN 4031582308105  
Bestelnummer 00830081

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Behuizingstype	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	640 kg
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	290 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	3,73 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Uitzwenking	230 mm
Diameter koepel	96 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# ZETA

4681UOP250P63

EAN 4031582308105  
Bestelnummer 00830081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

