

## ZETA

4688UOO200P63 WH-W46

EAN 4031582308341  
Objednávací číslo 00830083

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Převážné vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	480 kg
Statický Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	117 mm
Celková hmotnost	1,808 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Šířka těla	46 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva	Pasivováno modrou

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	117 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

# ZETA

4688UOO200P63 WH-W46

EAN 4031582308341  
Objednáací číslo 00830083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

