



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ● |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Zeta |
| Tip de carcasă | Rola fixă |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 600 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 480 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 1200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Lățime totală | 117 mm |
| Greutate totală | 1,808 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Alb natural |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 46 mm |
| Lățimea corpului | 46 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |

FURCA

| | |
|-------------|----------------------------|
| Material | Tablă de oțel, foarte grea |
| Formă Furcă | Larg, Rezistent |
| Culoare | Pasivat în albastru |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 117 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

ZETA

4688UOO200P63 WH-W46

EAN 4031582308341

Numărul de comandă 00830083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

