



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта | Omikron |
| Тип корпус | Фиксиран Колело |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 3120 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 2600 kg |
| Статичен Товароносимост | 6240 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 370 mm |
| Обща ширина | 182 mm |
| Общо тегло | 32,749 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото | Отливане |
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 300 mm |
| Ширина на Резба | 100 mm |
| Ширина на тялото | 100 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |

ВИЛКА

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
| Форма Вилица | Прав |
| Цвят | Прозрачно Покритие |
| Диаметър на купол | 160 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 250 mm |
| Ширина на плаката | 200 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 160 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 210 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 17 mm |

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

