

## OMIKRON

9258FTP300P66

EAN 4031582314090

Bestillingsnummer 00830233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron
Kabinettype	Fast Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	3120 kg
Belastning ved 6 km/t	2600 kg
Belastning Statisk	6240 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	370 mm
Samlet bredde	182 mm
Samlet vægt	32,749 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Lige
Farve	Gennemsigtig Lakering
Dome-diameter	160 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	250 mm
Pladebredde	200 mm
Længde på pladehul (maksimum)	160 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	210 mm
Pladehullets diameter	17 mm

## TEKNISKE TEGNINGER

