

# KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Kappa load
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	2400 kg
6km/h에서의 적재 용량	2000 kg
적재 용량 정적	4000 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	355 mm
전체 너비	140 mm
전체 체중	21.33 kg

## 휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	300 mm
트레드 폭	80 mm
차체 너비	80 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

## 하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링
색상	아연-철(투명)
오프셋	76 mm
회전 반경	230 mm
회전 간섭	460 mm
덤 직경	140 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	175 mm
플레이트 너비	140 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	140 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

