

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281
订单号 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2400 kg
6 公里/小时的载重	2000 kg
静态载重	4000 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	355 mm
总宽度	140 mm
总重量	21.33 kg

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	300 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	锌铁 (透明)
偏移量	76 mm
旋转半径	230 mm
转向干涉	460 mm
圆顶直径	140 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最大)	140 mm
上板孔直径	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281
订单号 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

