

# KAPPA LOAD

9650TOO200P63 CL67

EAN 4031582314366  
Номер замовлення 00830246



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ○ ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Kappa load                                      |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора                        |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 1200 kg   |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 1000 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 2000 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -40 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C   |
| Загальна висота                    | 245 mm  |
| Загальна ширина                    | 110 mm  |
| Загальна вага                      | 4,675 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , важкий              |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою             |
| Колір Колесо            | Природний білий                |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 200 mm                         |
| Протектор               | 50 mm                          |
| Ширина тіла             | 50 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                |

## КРОНШТЕЙН

|                     |   |
|---------------------|---|
| Матеріал            | Литий чавун або циліндр, важкий               |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                             |
| Поворотний вузол    | М'який Роликовий підшипник з глибокою крупною |
| Колір               | Пасивований блакитним                         |
| Офсет (Зсув)        | 59 mm   |
| Радіус повороту     | 160 mm  |
| Поворотне з'єднання | 320 mm  |
| Діаметр ковпачка    | 111 mm  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 135 mm              |
| Ширина тарілки                            | 110 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# КАРРА LOAD

9650TOO200P63 CL67

EAN 4031582314366

Номер замовлення 00830246



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

