

## KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Pasūtījuma numurs 00830281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja    | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Kappa load                                       |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni         |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 960 kg   |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 800 kg   |
| Statiskā kravnesība                  | 1600 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C  |
| Kopējais augstums                    | 200 mm   |
| Kopējais platums                     | 110 mm   |
| Kopējais svars                       | 5,832 kg   |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Liešana                          |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 150 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpasa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Materiāls           | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                     |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                 |
| Grozāmais gultnis   | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                    |
| Ofsets              | 58 mm   |
| Pagrieziena rādiuss | 137,5 mm  |
| Grozāms savienojums | 275 mm  |
| Kupola diametrs     | 111 mm  |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 135 mm             |
| Plāksnes platums                       | 110 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9651FTP150P63 CL67

EAN 4031582314427

Pasūtījuma numurs 00830281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

