

KAPPA LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465

Номер заказа 00830286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ● ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Kappa load
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	1200 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	1000 kg
Грузоподъемность статическая	2000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	245 mm
Общая ширина	110 mm
Общий вес	7,789 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Литье
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Чугун или кованный чугун, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Роликовый (Игольчатый) подшипник с глубокими канавками
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	59 mm
Радиус поворота	160 mm
Поворотное соединение	320 mm
Диаметр купола	111 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	135 mm
Ширина пластины	110 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

KAPPA LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465

Номер заказа 00830286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КАРРА LOAD

9651FTP200P63 CL67

EAN 4031582314465

Номер заказа 00830286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

