

# KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502  
Номер замовлення 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Kappa load                                      |
| Тип корпусу                        | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку  |
| Стандартний                        | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 1440 kg   |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 1200 kg   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 2400 kg   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C   |
| Загальна висота                    | 305 mm  |
| Загальна ширина                    | 110 mm  |
| Загальна вага                      | 10,33 kg  |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Лиття                           |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 250 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Ширина тіла             | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## КРОНШТЕЙН

|                     |   |
|---------------------|---|
| Матеріал            | Литий чавун або циліндр, важкий               |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                             |
| Поворотний вузол    | М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупною |
| Колір               | Пасивований блакитним                         |
| Офсет (Зсув)        | 61 mm   |
| Радіус повороту     | 187,5 mm                                      |
| Поворотне з'єднання | 375 mm  |
| Діаметр ковпачка    | 111 mm  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 135 mm              |
| Ширина тарілки                            | 110 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502

Номер замовлення 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502

Номер замовлення 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

