

# KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502  
订单号 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	1440 kg
6 公里/小时的载重	1200 kg
静态载重	2400 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	305 mm
总宽度	110 mm
总重量	10.33 kg

## 轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	61 mm
旋转半径	187.5 mm
转向干涉	375 mm
圆顶直径	111 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

# KAPPA LOAD

9651FTP250P63 CL67

EAN 4031582314502

订单号 00830290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

