

## KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717

Broj porudžbine 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	900 kg
Nosivost na 6 km/h	750 kg
Statički Nosivost	1500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	205 mm
Ukupna širina	116 mm
Ukupna težina	6,281 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Casting
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

## KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuka	siroko, Ojacano
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	plavo cinkovano
ofset	58 mm
okretni radijus	140 mm
Otpor okretanju	280 mm
Prečnik kupole	111 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717  
Broj porudžbine 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

