

## KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779

Номер на поръчката 00830397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Име на продукта                    | Kappa load   |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела                              |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 1440 kg  |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 1200 kg  |
| Статичен Товароносимост            | 2400 kg  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C   |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C  |
| Обща височина                      | 305 mm   |
| Обща ширина                        | 116 mm   |
| Общо тегло                         | 10,271 kg  |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Отливане                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, Пресовано           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Цвят на Колело        | Медено жълто (RAL1005)          |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 250 mm                          |
| Ширина на Резба       | 50 mm                           |
| Ширина на тялото      | 50 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                    |

## ВИЛКА

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Материал                    | Чугун или ковано желязо, тежко                  |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                 |
| Въртящ се лагер             | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
| Цвят                        | Синьо покритие                                  |
| Изместване                  | 61 mm   |
| Радиус на завъртане         | 187,5 mm  |
| Интерференция при завъртане | 375 mm  |
| Диаметър на купол           | 111 mm  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 135 mm            |
| Ширина на плаката                         | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779

Номер на поръчката 00830397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA LOAD

9652FTP250P63 CL67

EAN 4031582314779

Номер на поръчката 00830397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

