

## KAPPA LOAD

9652TOP250P63 CL67

EAN 4031582314953

Objednávací číslo 00830410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1320 kg
Nosnost 6 km/h	1100 kg
Statický Nosnost	2200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	305 mm
Celková šířka	116 mm
Celková hmotnost	5,583 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva	Pasivováno modrou
Offset	61 mm
Radius otočení	187,5 mm
Otočné rušení	375 mm
Průměr otočné kamery	111 mm

## MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

# KAPPA LOAD

9652TOP250P63 CL67

EAN 4031582314953

Objednáací číslo 00830410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

