

## KAPPA

9680IEP160P63 CL67

EAN 4031582315141

Numéro de commande 00830411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa                             |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 350 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 280 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 700 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Hauteur                         | 205 mm                            |
| Largeur totale                  | 110 mm                            |
| Poids                           | 4,136 kg                          |

## ROUE

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                             |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement                | Roulement à billes de précision       |
| Axe                      | axe de roue boulonné                  |
| Couleur de la roue       | Noir profond (similaire au RAL9005)   |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                        |
| Diamètre                 | 160 mm                                |
| Largeur du bandage       | 50 mm                                 |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                                 |
| Dureté du bandage (A)    | 68 Shore A                            |

## CHAPE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Matériau                | Acier mécano-soudé                               |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur                 | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 58 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 140 mm   |
| Diamètre d'encombrement | 280 mm   |
| Diamètre du dôme        | 111 mm   |

## FIXATION

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 135 mm                |
| Largeur de la platine                      | 110 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# KAPPA

9680IEP160P63 CL67

EAN 4031582315141

Numéro de commande 00830411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

