

KAPPA

9681FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582315431



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Kappa
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	1200 kg
6km/h에서의 적재 용량	1000 kg
적재 용량 정적	2000 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	245 mm
전체 너비	110 mm
전체 체중	8.681 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

차체 재질	캐스팅
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	60 mm
차체 너비	60 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

하우징

재료	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
색상	파란색 부동태화
오프셋	59 mm
회전 반경	160 mm
회전 간섭	320 mm
돔 직경	111 mm

KAPPA

9681FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582315431



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	135 mm
플레이트 너비	110 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

