

# KAPPA

9681TOO100P63 CL67

EAN 4031582315622

Номер на поръчката 00830523



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Карпа
Тип корпус	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	720 kg
Товароносимост при 6 км/ч	600 kg
Статичен Товароносимост	1200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	145 mm
Обща ширина	110 mm
Общо тегло	3,472 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	95 mm
Интерференция при завъртане	190 mm
Диаметър на купол	111 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	135 mm
Ширина на плаката	110 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

