

## КАРРА

96811EP200P63 CL67

EAN 4031582315547

Номер на поръчката 00830587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Име на продукта                       | Карра  |
| Тип корпус                            | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12532 - Транспортно<br>оборудване            |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 450 kg   |
| Товароносимост при 6 км/ч             | 360 kg   |
| Статичен Товароносимост               | 900 kg   |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -20 °C   |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 85 °C  |
| Обща височина                         | 245 mm   |
| Обща ширина                           | 110 mm   |
| Общо тегло                            | 5,021 kg                                       |

## КОЛЕЛО

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото    | Алуминий                                |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, черна,<br>вулканизирана |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                   |
| Ос                    | Завинтен с гайка                        |
| Цвят на Колело        | Черен реактив (подобен<br>RAL9005)      |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за<br>резба      |
| Диаметър              | 200 mm                                  |
| Ширина на Резба       | 50 mm                                   |
| Ширина на тялото      | 50 mm                                   |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач A                            |

## ВИЛКА

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Материал                    | Чугун или ковано желязо,<br>тежко                    |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка,<br>Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                       |
| Изместване                  | 59 mm  |
| Радиус на завъртане         | 160 mm   |
| Интерференция при завъртане | 320 mm   |
| Диаметър на купол           | 111 mm   |

## ПРИЛЯГАНЕ

|  |                   |
|--|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 135 mm            |
| Ширина на плаката                            | 110 mm            |
| Дължина на отвора на плаката<br>(минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

**KAPPA**

9681IEP200P63 CL67

EAN 4031582315547

Номер на поръчката 00830587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

