

КАРРА

9681EP200P63 CL67

EAN 4031582315547
Номер заказа 00830587



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ○ ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Карра |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 450 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 360 kg |
| Грузоподъемность статическая | 900 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общая высота | 245 mm |
| Общая ширина | 110 mm |
| Общий вес | 5,021 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал протектора | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Черный (аналог RAL9005) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 59 mm |
| Радиус поворота | 160 mm |
| Поворотное соединение | 320 mm |
| Диаметр купола | 111 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

КАРРА

9681EP200P63 CL67

EAN 4031582315547

Номер заказа 00830587



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

