

## КАРРА

9681IEP250P63 CL67

EAN 4031582315554

Номер заказа 00830588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●○○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Название продукта                  | Карра  |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование      |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 500 kg   |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 400 kg   |
| Грузоподъемность статическая       | 1000 kg  |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C   |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C  |
| Общая высота                       | 305 mm   |
| Общая ширина                       | 110 mm   |
| Общий вес                          | 5,901 kg                                       |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Алюминий                                   |
| Материал протектора     | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник           |
| Ось                     | Винт с гайкой                              |
| Цвет Колесо             | Черный (аналог RAL9005)                    |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                           |
| Диаметр                 | 250 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 50 mm                                      |
| Ширина тела             | 50 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A                             |

## КРОНШТЕЙН

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал              | Чугун или кованный чугун, тяжелый               |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                              |
| Поворотный узел       | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет                  | Пассивированный голубым                         |
| Офсет (Смещение)      | 61 mm   |
| Радиус поворота       | 187,5 mm  |
| Поворотное соединение | 375 mm  |
| Диаметр купола        | 111 mm  |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 135 mm                 |
| Ширина пластины                          | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# КАРРА

96811EP250P63 CL67

EAN 4031582315554

Номер заказа 00830588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

