



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                             |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting     |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 540 kg                            |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 430 kg                            |
| Statisch Draagvermogen       | 1080 kg                           |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                             |
| Totale hoogte                | 145 mm                            |
| Totale breedte               | 110 mm                            |
| Totaal gewicht               | 3,684 kg                          |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Aluminium               |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisie kogellagers    |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 100 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

## VORK

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar              |
| Vork Vorm       | Breed, versterkt                                |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                              |
| Offset          | 41 mm   |
| Zwenk radius    | 95 mm   |
| Uitzwenking     | 190 mm  |
| Diameter koepel | 111 mm  |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 135 mm             |
| Breedte plaat                      | 110 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

## TECHNISCHE TEKENINGEN

