

KAPPA

9681TOO200P63 CL67

EAN 4031582315660

Objednací číslo 00830610



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ○ ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ krytu	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1200 kg
Nosnost 6 km/h	1000 kg
Statický Nosnost	2000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	245 mm
Celková šířka	110 mm
Celková hmotnost	4,567 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	59 mm
Radius otočení	160 mm
Otočné rušení	320 mm
Průměr otočné kamery	111 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	135 mm
Šířka desky	110 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

KAPPA

9681TOO200P63 CL67

EAN 4031582315660

Objednací číslo 00830610



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

