

## KAPPA

9681TOP100P63 CL67

EAN 4031582315684

Bestillingsnummer 00830613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	720 kg
Belastning ved 6 km/t	600 kg
Belastning Statisk	1200 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	145 mm
Samlet bredde	110 mm
Samlet vægt	3,591 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid , tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	95 mm
Udfaldsdiameter	190 mm
Dome-diameter	111 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	135 mm
Pladebredde	110 mm
Længde på pladehul (minimum)	75 mm
Længde på pladehul (maksimum)	80 mm
Pladehulbredde (minimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	11 mm

## TEKNISKE TEGNINGER

