

## KAPPA

9681TOP150P63 CL67

EAN 4031582315707  
Bestelnummer 00830618

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                      |
| Behuizingstype               | Wielen met Richtingsslot   |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 960 kg                     |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 800 kg                     |
| Statisch draagvermogen       | 1600 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                      |
| Totale hoogte                | 200 mm                     |
| Totale breedte               | 110 mm                     |
| Totaal gewicht               | 4,213 kg                   |

## WIEL

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide, zwaar     |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel    |
| Lagering                      | Precisie kogellagers |
| As                            | Geschroefd met moer  |
| Wielkleur                     | Natuurlijk wit       |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer  |
| Diameter                      | 150 mm               |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                |
| Breedte wielkern              | 50 mm                |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D           |

## BEHUIZING

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar    |
| Vork Vorm       | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager      | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset          | 58 mm                                 |
| Zwenk radius    | 137,5 mm                              |
| Draaicirkel     | 275 mm                                |
| Diameter koepel | 111 mm                                |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

## TECHNISCHE TEKENINGEN

