

## KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250

Pasūtījuma numurs 00839740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīg	● ● ● ● ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa load
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Kravnesība pie 4 km/h	2160 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1800 kg
Statiskā kravnesība	3600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	305 mm
Kopējais platums	140 mm
Kopējais svars	15,55 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Liešana
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	80 mm
Korpusa platums	80 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Krāsa	Dzelzs (caurspīdīgs)
Ofsets	65 mm
Pagrieziena rādiuss	195 mm
Grozāms savienojums	390 mm
Kupola diametrs	140 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	140 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	140 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP250P64 CL97

EAN 4031582314250

Pasūtījuma numurs 00839740



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

