

KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Kappa load
Тип корпусу	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	1680 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	1400 kg
Статичний Вантажопідйомність	2800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	255 mm
Загальна ширина	140 mm
Загальна вага	11,118 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Лиття
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	медово-жовтий (RAL1005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	80 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Колір	Цинк-залізо (прозорий)
Діаметр ковпачка	130 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	175 mm
Ширина тарілки	140 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	140 mm
Діаметр отвору планшета	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

