

# KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Kappa load     |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 1680 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 1400 kg        |
| 静态载重       | 2800 kg        |
| 温度范围 (最低)  | -10 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 60 ° C         |
| 总高         | 255 mm         |
| 总宽度        | 140 mm         |
| 总重量        | 11.118 kg      |

## 轮子

|          |               |
|----------|---------------|
| 轮体材料     | 铸件            |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 铸造的      |
| 轴承       | 精密滚珠轴承        |
| 轴        | 用螺母拧紧         |
| 轮子颜色     | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置       |
| 直径       | 200 mm        |
| 胎面宽度     | 80 mm         |
| 轮体宽度     | 80 mm         |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A        |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D        |

## 支架

|      |          |
|------|----------|
| 材料   | 铸铁或锻铁, 重 |
| 支架形状 | 宽, 加强的   |
| 颜色   | 锌铁 (透明)  |
| 圆顶直径 | 130 mm   |

## 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 175 mm |
| 上板宽        | 140 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 140 mm |
| 上板孔直径      | 15 mm  |

# KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

