

ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069

Numărul de comandă 00860820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta reverse
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	240 kg
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	164 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	3,305 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Jet negru (similar RAL9005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	67 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, foarte grea
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	60 mm
Interferență pivotantă	235 mm
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069

Numărul de comandă 00860820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

