

ZETA REVERSE

468BIEP200P63

EAN 4031582398083

Номер на поръчката 00860822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Име на продукта | Zeta reverse |
| Тип корпус | Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 450 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 360 kg |
| Статичен Товароносимост | 900 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Обща височина | 240 mm |
| Обща ширина | 96 mm |
| Общо тегло | 4,269 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминий |
| Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 67 Бръснач A |

ВИЛКА

| | |
|-----------------------------|---|
| Материал | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 55 mm |
| Интерференция при завъртане | 360 mm |
| Диаметър на купол | 96 mm |

ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|-------------------|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BIEP200P63

EAN 4031582398083

Номер на поръчката 00860822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

