

ZETA REVERSE

468STOP125P63

EAN 4031582398434
Bestelnummer 00860852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta reverse
Behuizingstype	Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	700 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	560 kg
Statisch Draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	164 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	2,867 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	117,5 mm
Uitzwenking	235 mm
Diameter koepel	96 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ZETA REVERSE

468STOP125P63

EAN 4031582398434
Bestelnummer 00860852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

