

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465
Rendelési szám 00860870

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Termék neve | Zeta reverse |
| Ház típusa | Totálfékesgörgő rugós irányfékkel |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 700 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 560 kg |
| Statikus teherbírás | 1400 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 164 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 3,17 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, nehéz |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapág | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Természetes fehér |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Test szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |

VÁZ

| | |
|-----------------|---|
| Anyag | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített |
| Forgócsapág | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 60 mm |
| Körbeforgás | 360 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BTOP125P63

EAN 4031582398465
Rendelési szám 00860870



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

