

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489

Номер на поръчката 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Zeta reverse
Тип корпус	Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	800 kg
Товароносимост при 6 км/ч	640 kg
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-30 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	240 mm
Обща ширина	96 mm
Общо тегло	3,499 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, много тежък
Форма Вилица	Обхват Закалено
Въртящ се лагер	Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Цвят	Синьо покритие
Изместване	55 mm
Интерференция при завъртане	360 mm
Диаметър на купол	96 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489

Номер на поръчката 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

