

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489

Objednací číslo 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	3,499 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Otočné rušení	360 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489
Objednáací číslo 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

