

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Numărul de comandă 00860886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nume produs | Zeta reverse |
| Tip de carcasă | Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 800 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 640 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 1600 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 200 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 3,611 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Aluminiu |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 160 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |

FURCA

| | |
|------------------------|---|
| Material | Tablă de oțel, foarte grea |
| FormăFurcă | Larg, Rezistent |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 161 mm |
| Interferență pivotantă | 322 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BITP160P63

EAN 4031582398342

Numărul de comandă 00860886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

