

## ZETA REVERSE

468BITP200P63

EAN 4031582398366

Pasūtījuma numurs 00860887



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta reverse
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	3,997 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	161 mm
Grozāms savienojums	322 mm
Kupola diametrs	96 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# ZETA REVERSE

468BITP200P63

EAN 4031582398366

Pasūtījuma numurs 00860887



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

