

## KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557

Bestillingsnummer 00863069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Kabinetype	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2400 kg
Belastning ved 6 km/t	2000 kg
Belastning Statisk	4000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	355 mm
Samlet bredde	140 mm
Samlet vægt	21,654 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Støbning
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

## GAFFEL

Materiale	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Drejekrans	Dyb rillet Rulleleje
Farve	Zink-jern (gennemsigtig)
Udladning	76 mm
Udfaldsradius	230 mm
Udfaldsdiameter	460 mm
Dome-diameter	140 mm

## MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	175 mm
Pladebredde	140 mm
Længde på pladehul (maksimum)	105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	140 mm
Pladehullets diameter	15 mm

# KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557  
Bestillingsnummer 00863069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

