

## KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489

Rendelési szám 00863070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Termék neve                       | Kappa load                    |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő irányfékkel |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők   |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 1680 kg                       |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 1400 kg                       |
| Statikus teherbírás               | 2800 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                         |
| Összsúly                          | 255 mm                        |
| Teljes szélesség                  | 140 mm                        |
| Összsúly                          | 13,376 kg                     |

## KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntvények              |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán      |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág |
| Tengely                      | Csavar anyával         |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 200 mm                 |
| Futófelület szélessége       | 80 mm                  |
| Test szélessége              | 80 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A             |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D             |

## VÁZ

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Anyag           | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz    |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített               |
| Forgócsapág     | Axiális, barázdált tűgörgős csapág |
| Szín            | Réz-vas (átlátszó)                 |
| Ellensúlyoz     | 65 mm                              |
| Körbeforgás     | 170 mm                             |
| Körbeforgás     | 340 mm                             |
| Kupola átmérője | 140 mm                             |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 175 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 140 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 105 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 140 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 15 mm                    |

# KAPPA LOAD

9651FTP200P64 CL97

EAN 4031582314489  
Rendelési szám 00863070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

