

DURATECH

TOO125x50-Ø15

EAN 4031582322507

Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	50 mm
Osa kolečka Ø	15 mm
Délka náboje	60 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	0.536 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 75
Dynamická nosnost	700 kg
Statická nosnost	1400 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

