

# DURATECH

## TOO125x50-Ø15

EAN 4031582322507

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	50 mm
Alésage - Ø	15 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Résistance à la température	- 40 / + 80 °C
Norme	EN 12533
Poids	0.536 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	700 kg
Capacité de charge statique	1400 kg

### Dimensions



### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Construction et montage

