

# DURATECH

TOO125x50-Ø15

EAN 4031582322507

Nehéz kivitelű poliamid kerék, siklócsapággal

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

## Műszaki adatok

Kerékátmérő	125 mm
Kerékszélesség	50 mm
Tengelyfurat átmérője	15 mm
Agyhossz	60 mm
Hőtartomány	- 40 / + 80 °C
Szabvány	EN 12533
Súly	0.536 kg
Futófelület keménysége	Shore D 75
Terhelhetőség	700 kg
Statikus teherbírás	1400 kg

## Méretetek



## Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

## Szerkezet és Szerelés

