

DURATECH

TOO125x50-Ø15

EAN 4031582322507

Centro della ruota in poliammide, pesante, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	15 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso	0.536 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	700 kg
Portata statica	1400 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Struttura e montaggio

