

# DURATECH

## TOO125x50-Ø15

EAN 4031582322507

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucșă antifricțiune)

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	15 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	0.536 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	700 kg
Sarcină statică	1400 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

