

DURATECH

TOO125x50-Ø15

EAN 4031582322507

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	50 мм
Отверстие оси Ø	15 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	0.536 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 75
Допустимая динамическая нагрузка	700 кг
Допустимая статическая нагрузка	1400 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

